

Garant**Strojní závitník, nitridovaný, MF: 5X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132880 5X0,5
GTIN	4045197074126
Třída artiklu	11H

Popis**Výhoda:**

Obrábění šedé litiny za sucha – chladicí médium lze vynechat. Díky nitrovanému povrchu velmi odolný proti opotřebení.

Upozornění:

se 4 břity.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 4,5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	4,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	0,5 mm
Závit Ø	5 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková délka L	70 mm

Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitů	15 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M5×0,5
Povlak	nitridovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG	vhodný	13 m/min	K
GGG	omezené použití	9 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		