

**Strojní závitník HSS-E 6H, TiN, M× stoupání: 3X0,35****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	132900 3X0,35
GTIN	4045197074249
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Silný utvařec třísky.**

Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Použitelný s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Výhoda:

Zvláště stabilní, optimální náběh a žádný dořez při zpětném chodu. Mnohostranné využití, málo náchylný k zadírání pro vyšší rezné rychlosti.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 132905.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Norma závitů: DIN 13

Tvar náběhu: B

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: Do 3×D při průchozím otvoru

Směr řezu: pravý

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,35 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 56 mm

Stopka \varnothing : 2,2 mm

Otvor pod závit \varnothing : 2,65 mm

Technický popis

Závit Ø	3 mm
Otvor pod závit Ø	2,65 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Náběhový úhel	50 stupeň
Stoupání závitu	0,35 mm
Stopka Ø	2,2 mm
Celková délka L _{celk.}	56 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitu	9 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	3×0,35
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená