

**Garant****Strojní závitník, nitridovaný, MF: 10X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132880 10X1
GTIN	4045197074164
Třída artiklu	11H

**Popis****Výhoda:**

**Obrábění šedé litiny za sucha** – chladicí médium lze vynechat. Díky nitrovanému povrchu velmi odolný proti opotřebení.

**Upozornění:**

se 4 břity.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 9 mm

**Technický popis**

Stoupání závitu	1 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	9 mm
Počet břitů Z	4
Závit Ø	10 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Celková délka L	90 mm

Stopka 4hran □	5,5 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitů	30 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M10×1
Povlak	nitridovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG	vhodný	13 m/min	K
GGG	omezené použití	9 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		