

Garant**Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, MF: 18X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132870 18X1,5
GTIN	4045197074072
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Silný utvářeč třísky.**

Vodící část s mazacími drážkami.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D_s: 14 mm

Stopka 4hran □: 11 mm

Ø otvoru pod závit: 16,5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Závit Ø	18 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	11 mm

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitu	54 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M18×1,5
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

