



Pneumatické přímé brusky, Typ: 48325



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079443 48325
GTIN	616026483255
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Dynabrade – pneumatická přímá bruska. Mnohostranně použitelná přímá bruska s klidným chodem v robustním a ergonomickém provedení s měkkou rukojetí. **Bezpřevodová, kompaktní** 300 Watt přímá bruska s nejvyšším počtem otáček **25000 1/min.** Kontrola otáček pro konstantní otáčky při zatížení. Předřazené filtry prodlužují životnost nástroje.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Technický popis

Hmotnost	0,41 kg
Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Délka	202 mm
Maximální spotřeba vzduchu	648 l/min
Pracovní hluk	79 dB(A)
Ø kleštin	6 mm
Odevzdaný výkon	298 W

Označení výrobce	48325
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Přímá bruska

Příslušenství

Kleština Typ 01497	079449 01497
--------------------	--------------