

**Strojní závitník HSS-E 6H, TiN, M× stoupání: 4X0,5****Údaje o objednávce**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132900 4X0,5  |
| GTIN             | 4045197074256 |
| Třída artiklu    | 11H           |

**Popis****Provedení:****Silný utvařecí třísky.**

**Vodící část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.

Použitelný s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

**Výhoda:**

**Zvláště stabilní, optimální náběh a žádný dořez** při zpětném chodu. Mnohostranné využití, málo náchylný k zadírání pro vyšší řezné rychlosti.

**Upozornění:****K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučeným následným produktem je č. 132905.**

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Norma závitů: DIN 13

Tvar náběhu: B

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: Do 3×D při průchozím otvoru

Směr řezu: pravý

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,5 mm

Celková délka  $L_{\text{celk.}}$ : 63 mm

Stopka  $\varnothing$ : 2,8 mm

Stopka 4-hran: 2,1 mm

Otvor pod závit  $\varnothing$ : 3,5 mm

**Technický popis**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Náběhový úhel                    | 50 stupeň                               |
| Otvor pod závit Ø                | 3,5 mm                                  |
| Závit Ø                          | 4 mm                                    |
| Stoupání závitu                  | 0,5 mm                                  |
| Počet drážek na třísky           | 3                                       |
| Počet břitů Z                    | 3                                       |
| Stopka Ø                         | 2,8 mm                                  |
| Celková délka L <sub>celk.</sub> | 63 mm                                   |
| Stopka 4hran                     | 2,1 mm                                  |
| Toleranční třída                 | ISO 2 6H                                |
| Řezný materiál                   | HSS E                                   |
| Norma                            | DIN 374                                 |
| Hloubka závitu                   | 12 mm                                   |
| Druh závitu                      | MF                                      |
| Rozměr závitu                    | 4x0,5                                   |
| Povlak                           | TiN                                     |
| Vrcholový úhel                   | 60 stupeň                               |
| Norma závitů                     | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                      | B                                       |
| Stopka                           | Válcová stopka s h9                     |
| vnitřní chlazení                 | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání       | Do 3xD při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                        | pravý                                   |
| Typ nástroje na závity           | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek                  | zelená                                  |