

 Atlas Copco**Přímá pneumatická bruska G2424, upínací kleštiny Ø 6 mm dlouhá, Typ: S200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079448 S200
GTIN	7322590013622
Třída artiklu	03R

**Popis****Provedení:**

**Vysoce výkonná a robustní přímá bruska** s velmi **klidným chodem**. Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění. Aplikačně optimalizované nejvyšší otáčky **8500 až 25000 1/min**.

Provedení s dlouhým, štíhlým vřetenem, ideální pro otvory, délka 317 mm.

**Ø upínací kleštiny 6mm.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně potřebných maznic.

**Náhradní díl:**

**Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):** Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	0,96 kg
Pracovní hluk	81 dB(A)
Odevzdaný výkon	850 W
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	13 mm

Maximální spotřeba vzduchu	540 l/min
Označení výrobce	G2424 S200
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Připojení stlačeného vzduchu	3/8 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Přímá bruska

## Příslušenství

Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 6 mm	079459 6
--	----------