

Re-Bo**Pilový kotouč na kov jemný, bez povlaku, Ø × tloušťka: 25X0,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	175000 25X0,5
GTIN	4045197242099
Třída artiklu	17A

Popis

Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s Ø 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákrůžek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.

DIN 1837 A jemné ozubení s úhlovými zuby tvaru A. Přímé zuby s relativně malými vybráními.

Použití:

Pro tenkostěnné obrobky a pro nízké prořezy.

Upozornění:

Odchytky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.

Technický popis

Tloušťka	0,5 mm
Ø otvoru	8 mm
Ø	25 mm
Počet zubů Z	64
Povlak	bez povlaku

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 1837
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	11 m/min	M
GG(G)	vhodný	27 m/min	K
CuZn	vhodný	400 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		