

**Re-Bo****Pilový kotouč na kov jemný, bez povlaku, Ø × tloušťka: 63X6mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	175000 63X6
GTIN	4045197242938
Třída artiklu	17A

## Popis

### Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s Ø 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákrůžek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.

**DIN 1837 A jemné ozubení** s úhlovými zuby tvaru A. Přímé zuby s relativně malými vybráními.

### Použití:

Pro tenkostěnné obrobky a pro nízké prořezy.

### Upozornění:

Odchytky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.

## Technický popis

Ø otvoru	16 mm
Tloušťka	6 mm
Ø	63 mm
Počet zubů Z	50
Povlak	bez povlaku

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 1837
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	11 m/min	M
GG(G)	vhodný	27 m/min	K
CuZn	vhodný	400 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		