

 Atlas Copco

## Pneumatické úhlové brusky, Typ: G2588-180



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

**Výkonné úhlové brusky**, jejíž provozní otáčky se téměř nesníží ani při zatížení. Bezpečnostní startér zabraňuje náhodnému spuštění. Úhlová bruska s odevzdaným výkonem 1700 wattů, dimenzovaná pro tvrdé nasazení a vysoký úběr. Ergonomická manipulace. **Upínač M14**.

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

#### Náhradní díl:

**Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):** Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu poháněné stlačeným vzduchem je možno dodat na objednávku pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

### Technický popis

Označení výrobce	G2588-180-M14
Maximální vibrace dle EN	7,1 m/s <sup>2</sup>
Pracovní hluk	90 dB(A)
Maximální Ø kotouče	180 mm
Hmotnost	2,4 kg
Odevzdaný výkon	1700 W

Maximální počet otáček	8500 min <sup>-1</sup>
Maximální spotřeba vzduchu	2160 l/min
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	16 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/2 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Úhlová bruska