

**Re-Bo****Pilový kotouč na kov jemný, bez povlaku, Ø × tloušťka: 63X1,2mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 175000 63X1,2 |
| GTIN           | 4045197242860 |
| Třída artiklu  | 17A           |

## Popis

### Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s Ø 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákrůžek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.

**DIN 1837 A jemné ozubení** s úhlovými zuby tvaru A. Přímé zuby s relativně malými vybráními.

### Použití:

Pro tenkostěnné obrobky a pro nízké prořezy.

### Upozornění:

Odchytky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.

## Technický popis

|              |             |
|--------------|-------------|
| Ø            | 63 mm       |
| Ø otvoru     | 16 mm       |
| Tloušťka     | 1,2 mm      |
| Počet zubů Z | 80          |
| Povlak       | bez povlaku |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Řezný materiál   | HSS           |
| Norma            | DIN 1837      |
| Vnitřní chlazení | ne            |
| Druh produktu    | Pilový kotouč |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 37 m/min       | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 22 m/min       | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 20 m/min       | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | omezené použití | 15 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 11 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 11 m/min       | M       |
| GG(G)                         | vhodný          | 27 m/min       | K       |
| CuZn                          | vhodný          | 400 m/min      | N       |
| Uni                           | vhodný          |                |         |
| mokrý max.                    | vhodný          |                |         |
| suché                         | omezené použití |                |         |
| Vzduch                        | omezené použití |                |         |