



Pneumatické přímé brusky, Typ: 52669



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079443 52669
GTIN	616026526693
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Dynabrade – pneumatická přímá bruska. Mnohostranně použitelná přímá bruska s klidným chodem v robustním a ergonomickém provedení s měkkou rukojetí. **Bezpřevodová, výkonná 750 Watt přímá bruska s nejvyšším počtem otáček 20000 1/min. Patentovaná kontrola otáček pro konstantní otáčky při zatížení.**

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Technický popis

Ø kleštin	6 mm
Délka	221 mm
Označení výrobce	52669
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Maximální spotřeba vzduchu	1254 l/min
Odevzdaný výkon	744 W
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Pracovní hluk	79 dB(A)

Hmotnost	1 kg
Připojení stlačeného vzduchu	3/8 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Přímá bruska

Příslušenství

Kleština Typ 50016	079449 50016
--------------------	--------------