

**Garant****Upínací modul mobilní, Pro typ: 1****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 361110 1      |
| GTIN           | 4045197809247 |
| Třída artiklu  | 310           |

**Popis****Provedení:**

Všechny funkční plochy kalené a broušené.

5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105 – 361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nastavbové čelisti č. 361123 – 361137.

**Vhodné pro:**

Základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119 a nastavbové čelisti č. 361123 – 361138.

**Zvláštní příslušenství:**

6hranný šroubovák s příčnou rukojetí č. 627424 vel.5 a momentový klíč č. 656050 vel.120.

**Upozornění:**

Pro zajištění vřetena je zapotřebí zástrčná hlavice OK5.

**Technický popis**

|          |          |
|----------|----------|
| Výška H  | 144,5 mm |
| Hmotnost | 9 kg     |
| Délka L  | 126 mm   |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| H <sub>1</sub>         | 117,5 mm         |
| Šířka B                | 125 mm           |
| Vhodné pro barevný kód | Xpent1-2         |
| Řada                   | Xpent            |
| Druh produktu          | Upinaci jednotka |