

**Garant****Nástavbová čelist výkyvná, Pro typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361127 125
GTIN	4045197809384
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

S povlakem, kalené a broušené.

**Použití:**

Pro nasazení předsazovacích čelistí č. 361140 – 361149.

**Vhodné pro:**

Sada 5-osého upínače č. 361100 a upínací moduly č. 361105 – 361110.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**

Doporučeno k montáži na **fixní upínací modul**.

Vhodná protilehlá čelist č. 361125.

**Technický popis**

Délka čelistí l	68,5 mm
Výška čelistí h	45 mm
Vhodné pro barevný kód	Xpent1-2
Výška h <sub>1</sub>	25 mm
Šířka čelistí b	125 mm
Délka l <sub>1</sub>	12 mm

Úhel kyvu	15 stupeň
Druh produktu	Čelisti pro svěrák