

**Garant****Nástavbová čelist Gripp pevná, Pro typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361128 125
GTIN	4045197809391
Třída artiklu	310

**Popis****Použití:**

Pro uchycení upínacích vložek č. 361160 7 a 361238 – 361250. Slouží pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

**Vhodné pro:**

5osý svěrák v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105 – 361110.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Technický popis**

Šířka čelistí b	125 mm
Výška $h_1$	40 mm
Vhodné pro barevný kód	Xpent1-2
Výška čelistí h	40 mm
Délka čelistí l	78,5 mm
Délka $l_1$	40 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

