

**Garant****Nástavbová čelist Gripp výkyvná, Pro typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361129 125
GTIN	4045197809407
Třída artiklu	310

**Popis****Použití:**

Pro uchycení upínacích vložek č. 361160 7 a 361238 – 361250. Slouží pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

**Vhodné pro:**

5osý svěrák v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105 – 361110.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**

Doporučeno k montáži na **fixní upínací modul**.

Vhodná protilehlá čelist č. 361128.

**Technický popis**

Výška čelistí h	40 mm
Vhodné pro barevný kód	Xpent1-2
Šířka čelistí b	125 mm
Délka čelistí l	78,5 mm
Délka l <sub>1</sub>	40 mm
Úhel kyvu	30 stupeň

Druh produktu

Čelisti pro svěrák