

Garant**Předsazovací čelist Gripp 3/5, Pro typ: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361142 80
GTIN	4045197809483
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

První upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.

Dosedací plocha 3 mm**Provedení reklamní text:**

Vhodné pro: 360405 125MX a 360405 125LX.

Výhoda:

Obrácením čelisti zůstane k dispozici druhý upínací stupeň.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čelisti vel. 361295– 361296.

Technický popis

Délka l_1	9 mm
Šířka čelistí b	80 mm
Výška h_2	17 mm
Výška h_1	15 mm
Délka l_2	9 mm
Výška čelistí h	20 mm

Délka čelistí I	12 mm
Vhodné pro barevný kód	Xpent0
Vhodné pro barevný kód	Xpent1-2
Druh produktu	Čelisti pro svěrák