

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, G: G3/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133300 G3/4
GTIN	4045197074553
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).**

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 26,44 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D_s: 20 mm

Stopka 4hran □: 16 mm

Ø otvoru pod závit: 24,5 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	14
Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	26,44 mm
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	20 mm
Celková délka L	140 mm

Stopka 4hran □	16 mm
Hloubka závitu	79,32 mm
Rozměr závitu	G3/4
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	B
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		