

**Strojní závitník, TiN, UNC: 2-56****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	133355 2-56
GTIN	4045197532565
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

S utvařečem třísky a speciálním povlakem TiN, pro oceli, odolné vůči rzi a kyselinám.

Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: B

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: Do 3×D při průchozím otvoru

Směr řezu: pravý

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 56

Závit Ø: 2,18 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 45 mm

Stopka Ø: 2,8 mm

Stopka 4-hran: 2,1 mm

Otvor pod závit Ø: 1,85 mm

Technický popis

Stoupání závitu	0,453 mm
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	56

Počet břitů Z	3
Otvor pod závit Ø	1,85 mm
Závit Ø	2,18 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	2,8 mm
Celková délka L _{celk.}	45 mm
Stopka 4hran	2,1 mm
Hloubka závitů	6,54 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	2-56
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá