

**Garant****Fazetková fréza GARANT Softcut® HSI 45°, s otvorem, Ø D: 53,9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Třída artiklu	210

**Popis****Použití:**

Vhodné pro frézování směrem dopředu a dozadu.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SO.T1205.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Řada	Softcut®
Dosažitelná délka fazetky l	22 mm
Nejmenší Ø D	53,9 mm
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.T 120504 PDER
Upínací otvor Ø	27 mm
Celková délka $L_{celk.}$	65 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Největší Ø D <sub>1</sub>	85 mm
Dosažitelná výška fazetky h	15 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219833
---	--------