

**Strojní závitník, TiN, UNC: 8-32****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	133355 8-32
GTIN	4045197532596
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

S utvařečem třísky a speciálním povlakem TiN, pro oceli, odolné vůči rzi a kyselinám.

Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: B

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: Do 3×D při průchozím otvoru

Směr řezu: pravý

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 4,17 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 63 mm

Stopka Ø: 4,5 mm

Stopka 4-hran: 3,4 mm

Otvor pod závit Ø: 3,5 mm

Technický popis

Chodů na palec	32
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet břitů Z	3

Stoupání závitu	0,794 mm
Otvor pod závit Ø	3,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	4,17 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	4,5 mm
Celková délka L _{celk.}	63 mm
Stopka 4hran	3,4 mm
Hloubka závitu	12,51 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	8-32
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá