



## Akumulátorová pracovní svítilna LED-EX, Typ: NOVA-EXR



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Pracovní svítilna s ochranou proti explozi, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.

Extrémně jasné osvětlení a velmi dlouhá životnost.

Silná a robustní akumulátorová pracovní svítilna LED-EX.

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Norma:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu 5 m.

### Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	1
Kapacita akumulátoru	3,35 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Parametr zařízení	Vhodné pro oblast EX
Napětí akumulátorů	21,6 V
Doba svícení stupeň 2	4 h
Světelný tok stupeň 2	4000 lm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost	3900 g
Osvětlovací těleso	Modul LED
Teplota barev	6000 K
Ochranná třída IP	IP 65
Výměnné osvětlovací těleso	ne
Hodnota CRI	80
Zóna ATEX	Zóna 21
Zóna ATEX	Zóna 1
Celková šířka	261 mm
Doba svícení	2 h
Celková výška	130 mm
Celková délka	270 mm
Světelný tok	2000 lm
Označení výrobce	NOVA EX R
Druh produktu	Pracovní svítilna