

Garant**Strojní závitník HSS-E typ C 6H levý závit, bez povlaku, MF-LH: 20X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133010 20X1,5
GTIN	4045197585448
Třída artiklu	11H

Popis**Upozornění:**

Systém mikromazání GARANT zajišťuje optimální a bodově přesný rozvod rezného oleje.
Odpadá tak přechod na 8% emulzi. Viz č. 130100 vel. S.

Technický popis

Ø otvoru pod závit	18,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet břitů Z	4
Závit Ø	20 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	12 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitu	40 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M20×1,5 LH

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při průchozím otvoru
Směr řezu	levý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		