



## Pneumatický rázový utahovák, Typ: 0611



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079204 0611
GTIN	015451722432
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

**Rázový utahovák pro nejtvrdší použití** a nejvyšší utahovací momenty. **Velmi robustní rázový mechanismus se 2 ozuby** (Twin Lobe) pro nejdelší životnost při těžkém nasazení. Šroubovací fáze nabíhá pomalu a zvyšuje se při každém rázu. **Použitelné pro každý druh šroubování.** Jednoduchá 3dílná nastavba pro **minimální údržbu.**

### Technický popis

Maximální spotřeba vzduchu	1920 l/min
Maximální vibrace dle EN	18 m/s <sup>2</sup>
Rozměry upínače nástrojů	1 palec
Pracovní hluk	99 dB(A)
Délka	360 mm
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	13 mm
Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M36
Hnací profil upínače nástrojů	Čtyřhran
Označení výrobce	0611
Maximální počet otáček	3500 min <sup>-1</sup>

Hmotnost	10,4 kg
Rozsah utahovacích momentů	1220 - 2440 Nm
Připojení stlačeného vzduchu	1/2 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Šroubovák