

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 3/4-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133352 3/4-10
GTIN	4045197594723
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.**

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 10

Závit Ø: 19,05 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 14 mm

Stopka 4hran □: 11 mm

Ø otvoru pod závit: 16,5 mm

Technický popis

Závit Ø	19,05 mm
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Stoupání závitu	2,54 mm
Chodů na palec	10
Norma	DIN 376

Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	14 mm
Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Hloubka závitů	57,15 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	3/4-10 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		