

Garant**Nástavbová čelist Gripp, Pro šířku čelistí: 125Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	362392 125L
GTIN	4062406370565
Třída artiklu	31S

Popis**Provedení:**

Vysoká přesnost při upínání. Přídavné čelisti mnohonásobně rozšiřují možnosti Vašeho svěráku. Optimalizovaný tvar zubů pro vysoké přídržné síly.

Upozornění:

Je nutné předem stanovit konturu zubu (systém LANG).

Technický popis

Vhodné pro barevný kód	Basic
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	HD svěrák
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	HD-HOLEX
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	Titan 2

Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HD-Allmatic
Šířka čelistí b	12 mm
Výška čelistí h	40 mm
Pro šířku čelistí	125 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák