


**Garant****Nástavbová čelist Gripp, Pro šířku čelistí: 125Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	362390 125L
GTIN	4062406370558
Třída artiklu	31S

**Popis****Provedení:**

Vysoká přesnost při upínání. Přídavné čelisti mnohonásobně rozšiřují možnosti Vašeho svěráku. Optimalizovaný tvar zubů pro vysoké přídržné síly.

**Upozornění:**

Je nutné předem stanovit konturu zubu (systém LANG).

**Technický popis**

Pro šířku čelistí	125 mm
Šířka čelistí b	12 mm
Vhodné pro barevný kód	Titan 2
Vhodné pro barevný kód	HD-HOLEX
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	HD-Allmatic
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	TC

Vhodné pro barevný kód	Basic
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	HD svěrák
Výška čelistí h	20 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák