

**LOMU...08ER-GH, PR1225, Velikost vyměnitelných destiček: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225230 10
GTIN	2050001942043
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity – díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e=0,3 \times D$ .

Posuv  $f_z$  na zub: 0,06 - 0,3 mm

ISO kód vyměnitelná břitová destička: LOMU...04ER-GM

Typ: ST1400

Rohový radius: 0,8 mm

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelná břitová destička	LOMU...04ER-GM
Typ	ST1400
Rohový radius	0,8 mm
Druh	PR1225
Řezný materiál	TK

Posuv $f_z$ na zub	0,06 - 0,3 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování