


LOMU...08ER-GH, PR1225, Velikost vyměnitelných destiček: 15

Údaje o objednávce

Artikové číslo	225230 15
GTIN	2050001942050
Třída artiklu	25A

Popis
Provedení:

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity – díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e=0,3 \times D$.

Posuv f_z na zub: 0,06 - 0,3 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: LOMU...04ER-GM

Typ: ST1400

Rohový rádius: 0,8 mm

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LOMU...04ER-GM
Typ	ST1400
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PR1225
Řezný materiál	TK

Posuv f_z na zub	0,06 - 0,3 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		