

**LOMU...08ER-SM, PR1225, Velikost vyměnitelných destiček: 10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------|
| Artikové číslo | 225232 10 |
| GTIN | |
| Třída artiklu | 25A |

Popis**Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity – díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e=0,3 \times D$.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | LOMU...08ER-SM |
| Typ | INOX |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Typ | PR1225 |
| Řezný materiál | TK |
| Posuv f_z na zub | 0,06 - 0,15 mm |
| Počet výměn/řezání | 4 |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 160 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 140 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 110 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | M |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |