

Re-Bo**Pilový kotouč na kov hrubý, bez povlaku, Ø × tloušťka: 50X1,6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	175500 50X1,6
GTIN	4045197243546
Třída artiklu	17A

Popis

Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s Ø 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákrůžek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.

DIN 1838 B hrubé ozubení s obloukovými zuby tvaru B. Obloukové zuby s relativně velkými prostory pro třísky.

Použití:

Tyto listy lze díky dobré tvorbě třísek a většímu třískovému prostoru používat univerzálněji než č. 175000. Používají se pro silnější materiál a větší hloubky řezu.

Upozornění:

Odchytky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.

Technický popis

Tloušťka	1,6 mm
Ø	50 mm
Ø otvoru	13 mm

Počet zubů Z	32
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 1838
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	800 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	600 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	11 m/min	M
GG(G)	vhodný	27 m/min	K
CuZn	omezené použití	400 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		