

 Atlas Copco**Přímá pneumatická bruska G2414, upínací kleštiny Ø 6 mm krátká, Typ: S085****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079447 S085
GTIN	7322590019860
Třída artiklu	03R

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná a robustní přímá bruska s velmi **klidným chodem**. Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění. Aplikačně optimalizované nejvyšší otáčky **8500 až 25000 1/min.**

Krátká konstrukce, délka 215 mm.

Ø upínací kleštiny 6mm.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:**Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):**

Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Označení výrobce	G2414 S085
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	13 mm
Hmotnost	0,78 kg
Odevzdaný výkon	500 W

Pracovní hluk	70 dB(A)
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální spotřeba vzduchu	252 l/min
Připojení stlačeného vzduchu	3/8 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Přímá bruska

Příslušenství

Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 6 mm	079459 6
--	----------