

Re-Bo**Pilový kotouč na kov hrubý, bez povlaku, Ø × tloušťka: 63X3mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 175500 63X3 |
| GTIN | 4045197243690 |
| Třída artiklu | 17A |

Popis

Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s Ø 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákrůžek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.

DIN 1838 B hrubé ozubení s obloukovými zuby tvaru B. Obloukové zuby s relativně velkými prostory pro třísky.

Použití:

Tyto listy lze díky dobré tvorbě třísek a většímu třískovému prostoru používat univerzálněji než č. 175000. Používají se pro silnější materiál a větší hloubky řezu.

Upozornění:

Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.

Technický popis

| | |
|----------|-------|
| Ø | 63 mm |
| Ø otvoru | 16 mm |
| Tloušťka | 3 mm |

| | |
|------------------|---------------|
| Počet zubů Z | 32 |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 1838 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Druh produktu | Pilový kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 800 m/min | N |
| Al > 10% Si | omezené použití | 600 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 37 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 22 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 20 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 11 m/min | M |
| GG(G) | vhodný | 27 m/min | K |
| CuZn | omezené použití | 400 m/min | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |
| Vzduch | omezené použití | | |