

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260296 20/11
GTIN	4045197810014
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SDJCR/L 2020K11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Funkční šířka L_4 : 25 mm

Délka hlavy L_1 : 32 mm

Celková délka L: 125 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 3

Technický popis

ISO kód držáku	SDJCR/L 2020K11
Délka hlavy L_1	32 mm
Šroub pro podložku	269013 1
Celková délka L	125 mm
Podložka	269007 1

Velikost destiček	11 mm
Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Funkční šířka L ₄	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 1	269015 1
Šroub podložky	269205
Podložka	269070
Upínací šroub	269433
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Podložka Typ 1	269007 1
Upínací šroub Typ 3	269023 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15