

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260297 25/11
GTIN	4045197810045
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SDJCR/L 2525M11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 150 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 3

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Podložka	269007 1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Velikost stopky	25 mm
Šroub pro podložku	269013 1

Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Délka hlavy L ₁	32 mm
ISO kód držáku	SDJCR/L 2525M11
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub podložky	269205
Upínací šroub Typ 3	269023 3
Podložka Typ 1	269007 1
Šroub pro podložku Typ 1	269015 1
Podložka	269070
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub	269433
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500