

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 7/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133400 7/16-20
GTIN	4045197074799
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 20

Závit Ø: 11,11 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 8 mm

Stopka 4hran □: 6,2 mm

Ø otvoru pod závit: 9,9 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	9,9 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	11,11 mm
Chodů na palec	20
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D _s	8 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Hloubka závitů	33,33 mm
Stoupání závitů	1,27 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	7/16-20 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

