KOMET

Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 2×D, Ø Dc: 26mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	236614 26
GTIN	4047109277939
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:
Tolerance otvoru: Ø D – 0,1 / + 0,2
- **Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.**
- **Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.**
- **Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.**
- **Možnost vrtání s přesazením os až V_{max}= 0,25 mm. Nastavením dosažitelný maximální Ø = D + 0,5 mm.**

Použití:
- **Při extrémních situacích při obrábění.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.
Rozsah dodávky:
Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).
Upozornění:
Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.
Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 080308 24-...
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Užitná délka L_1	52 mm

Délka stopky L_s	60 mm
∅ stopky D_s	32 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý ∅ D	26
Délka vyložení L_A	73 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středicí vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněné vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 8IP1	239652 8IP1