

 KOMET

Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 3×D, Ø DC m7: 21mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236615 21
GTIN	4047109277373
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

- **Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.**
- **Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.**
- **Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.**
- **Možnost vrtání s přesazením os až $V_{\max} = 0,25$ mm. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Tolerance otvoru: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

Použití:

- **Při extrémních situacích při obrábění.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS[®] a také v palcových velikostech k dodání na poptávku. Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Technický popis

Délka stopky L_s	56 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 07T208 20-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
\varnothing stopky D_s	25 mm

Počet břitů Z	1
Užitná délka L ₁	63 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	21
Délka vyložení L _A	82 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm	211750 1,0
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP