

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 3×D, Ø DC m7: 32mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236615 32     |
| GTIN           | 4047109277151 |
| Třída artiklu  | 24P           |

## Popis

### Provedení:

- **Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.**
- **Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.**
- **Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.**
- **Možnost vrtání s přesazením os až  $V_{\max} = 0,25$  mm. Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Tolerance otvoru:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

### Použití:

- **Při extrémních situacích při obrábění.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

### Upozornění:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS<sup>®</sup> a také v palcových velikostech k dodání na poptávku. Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

## Technický popis

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Užitná délka $L_1$ | 96 mm |
| Délka stopky $L_s$ | 68 mm |
| Ø stopky $D_s$     | 40 mm |
| Počet břitů Z      | 1     |

|   |  |
|---|--|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky        | 239652 15IP1 (2,8 Nm)                      |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky                | SOGX 100408 32-...                         |
| Řada  | KUB Pentron®                               |
| Jmenovitý Ø D                                       | 32   |
| Délka vyložení L <sub>A</sub>                       | 120 mm                                     |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D  |
| Stopka  | ISO 9766                                   |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně středící vrtání                  |
| Otočení vrtáku                                      | vypouklé podmíněně                         |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně příčné vrtání                    |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně vrtání paketů                    |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně šikmý výstup                     |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně šikmé navrtávání                 |
| Vnitřní chlazení                                    | ano  |
| Strategie obrábění                                  | HPC  |
| Druh produktu                                       | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

## Příslušenství

|  |              |
|--|--------------|
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP1                       | 239652 15IP1 |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm     | 211750 2,8   |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP  |