

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134200 M6
GTIN	4045197075031
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Dvě spirálové drážky s **leštěnými** prostory pro odvod třísek.

Výhoda:

Silný zkrut a široké drážky umožňují bezpečný odvod třísek.

Použití:

Vhodné do max. pevnosti v tahu 300 N/mm².

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	2
Počet drážek na třísky	2
Závit Ø	6 mm
Stoupání závitů	1 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm
Norma	DIN 371

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	18 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M6
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	vhodný	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	30 m/min	N
PEEK	vhodný	30 m/min	N
Olej	vhodný		

mokrý max.

omezené použití