



## Pneumatické přímé brusky, Typ: ST100



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Třída artiklu	03P

### Popis

#### Provedení:

ATA – pneumatická přímá bruska s kleštinami 3 mm pro přesné frézování, broušení a gravírování. **Integrovaný předčističvací filtr.** Přímá bruska 40 W s vysokým provozním komfortem a s maximálními otáčkami 100 000 1/min.

#### Použití:

**Používejte jen stlačený vzduch bez oleje. Neolejujte!**

### Technický popis

Ø kleštin	3 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Označení výrobce	ST100
Pracovní hluk	62 dB(A)
Délka	160 mm
Odevzdaný výkon	40 W
Maximální spotřeba vzduchu	170 l/min
Maximální počet otáček	100000 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	0,24 kg
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP

Druh produktu

Přímá bruska