

**Strojní závitník, TiN, UNF: 3/4-16****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	133405 3/4-16
GTIN	4045197532879
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

S utvařečem třísky a speciálním povlakem TiN, pro oceli, odolné vůči rzi a kyselinám.

Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: B

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: Do 3×D při průchozím otvoru

Směr řezu: pravý

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 16

Závit Ø: 19,05 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 110 mm

Stopka Ø: 14 mm

Stopka 4-hran: 11 mm

Otvor pod závit Ø: 17,5 mm

Technický popis

Chodů na palec	16
Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	19,05 mm

Náběhový úhel	50 stupeň
Počet břitů Z	4
Otvor pod závit Ø	17,5 mm
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	14 mm
Celková délka L _{celk.}	110 mm
Stopka 4hran	11 mm
Hloubka závitů	57,15 mm
Stoupání závitů	1,587 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	3/4-16
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá