

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, M: M2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134200 M2
GTIN	4045197074980
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

Dvě spirálové drážky s **leštěnými** prostory pro odvod třísek.

**Výhoda:**

Silný zkrut a široké drážky umožňují bezpečný odvod třísek.

**Použití:**

**Vhodné do max. pevnosti v tahu 300 N/mm<sup>2</sup>.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,4 mm

Celková délka L: 45 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 1,6 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	2
Stoupání závitů	0,4 mm
Počet drážek na třísky	2
Závit Ø	2 mm
Ø otvoru pod závit	1,6 mm
Norma	DIN 371

Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Celková délka L	45 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	6 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	vhodný	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	30 m/min	N
PEEK	vhodný	30 m/min	N
Olej	vhodný		

mokrý max.

omezené použití