

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 1/4-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133400 1/4-28
GTIN	4045197074768
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 6,35 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 5,5 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	6,35 mm
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Chodů na palec	28
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Hloubka závitu	19,05 mm
Stoupání závitu	0,907 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	1/4-28 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

