

**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 10-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133402 10-32
GTIN	4045197594754
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1****Technický popis**

Ø otvoru pod závit	4,1 mm
Závit Ø	4,83 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	32
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Hloubka závitů	14,49 mm
Stoupání závitů	0,794 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	10-32 UNF

Technický list

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		