

Garant**Závitník na pancéřové závity, bez povlaku, PG: PG7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133450 PG7
GTIN	4045197074904
Třída artiklu	11H

Popis**Použití:**

Jako strojní závitník nebo pro ruční dořezávání. **Pro závity ocelových pancéřových trubek DIN 40430.**

Upozornění:

Stopka vyrobená podle DIN 40432.

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 20

Závit Ø: 12,5 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Ø otvoru pod závit: 11,4 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	11,4 mm
Závit Ø	12,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Chodů na palec	20
Počet břitů Z	4
Stoupání závitu	1,27 mm
Ø stopky D _s	9 mm

Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Řezný materiál	HSS E
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	37,5 mm
Rozměr závitu	Pg7
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	Pg
Vrcholový úhel	80 stupeň
Norma	DIN 40432
Norma závitů	DIN 40430
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		

mokrý max.

omezené použití