

Garant**Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139265 20X1,5
GTIN	4045197509598
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

DIN 2174 (≈ DIN 374). **S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.**
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů.**

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 125 mm

Stopka Ø D_s: 16 mm

Stopka 4hran □: 12 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 19,35 mm

Technický popis

Počet břitů Z	8
Počet drážek na třísky	8
Závit Ø	20 mm
Stopka Ø D _s	16 mm
Stopka 4hran □	12 mm
Celková délka L	125 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	19,35 mm
Hloubka závitu	60 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Rozměr závitu	M20×1,5
Povlak	TiN
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník