

HOLEX**Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E, TiAlN, MF: 16X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139372 16X1,5
GTIN	4045197447050
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****Odpovídá DIN 374.**

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Směrná hodnota Ø otvoru pod závit: 15,35 mm

Technický popis

Závit Ø	16 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	12 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Celková délka L	100 mm
Směrná hodnota Ø otvoru pod závit	15,35 mm
Hloubka závitu	48 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Rozměr závitu	M16×1,5

Povlak	TiAlN
Druh závitů	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	23 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	23 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	11 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		