

**Garant****Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134250 M24
GTIN	4045197075208
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Povrch vaporizovaný.** Snížený sklon k zadírání.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 3 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 21 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Stoupání závitu	3 mm
Závit Ø	24 mm
Ø otvoru pod závit	21 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	72 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M24
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		