



Pneumatické přímé brusky, Typ: 51813



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079441 51813
GTIN	616026518131
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Dynabrade – pneumatická přímá bruska.

Mnohostranně použitelná přímá bruska s klidným chodem v robustním a ergonomickém provedení s měkkou rukojetí. Bruska kolíků s počtem otáček **100000 1/min**. Vybavená vysoce kvalitním vysokorychlostním ložiskem.

Použití:

Používat jen stlačený tlak bez oleje. Neolejovat!

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Technický popis

Hmotnost	0,4 kg
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Délka	135 mm
Maximální počet otáček	100000 min ⁻¹
Maximální spotřeba vzduchu	170 l/min
Pracovní hluk	81 dB(A)
Odevzdaný výkon	75 W
Ø kleštin	3 mm

Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Přímá bruska